

Garant**DNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7130-1, Veľkosť: 110404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2921 110404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet kusov	50
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Obsah	250652 HB7120-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm

Technický list

Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2921 110404