

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, mobile, Modello: GB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	948262 GB
GTIN	4062406074616
Classe articolo	9GS

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetiera. Piano di appoggio in bambù.

Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno, Ø 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttrive.

Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Dimensione sportello stampante	346x290 mm
--------------------------------	------------

Scheda tecnica

Profondità	700 mm
Altezza utile custodia monitor	460 mm
Larghezza in G	40
Peso	120 kg
Altezza	1770 mm
Larghezza utile custodia monitor	690 mm
Profondità utile custodia monitor	230 mm
Profondità in G	28
Larghezza	1000 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	G
Ø Ruota	125 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/948262-GB>