

**6-hranný uhlový skrutkovač, dlhý, poniklovaný palcové vyhotovenie,
Šesthran: 7/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626108 7/16
GTIN	4062406319076
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Zalomená stopka, ploché a skosené čelné plochy. Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá).
Niklovaný povrch.

Technický opis

Dĺžka ramien	261×53 mm
Povrch	poniklovaný
Šesthran	7/16 palec
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač