

REGO-FIX▲

ER-spanmoer voor afdichtringen, voor ER: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	309616 40
GTIN	2050002087583
Artikelklasse	39Z

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	63 mm
Totale lengte L	30,5 mm
Schroefdraad	M50x1,5

Gegevensblad

Maximaal aanhaalmoment	240 Nm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer