


Garant**NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 125X****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360455 125X
GTIN	4069515031981
Artikelklasse	31F

Beskrivelse**Udførelse:**

- Parringsnøjagtighed 0,02 mm.
- Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.
- Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.
- Føringsbane, induktionshærdet.
- Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).
- Gevindboringer til emnestop på begge sider.
- Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem centermål 200 mm.
- Alle sider undtagen endefladerne er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.
- Påmonterbart vinkeldrev.
- Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.
- Gevind til emnestop.

Leveringsomfang:

Inklusive trinbakker 361295 125 og 361296 125, 4 spændejern og håndsving.

Specialtilbehør:

- Gængse bakkefabrikater i størrelse 125, f.eks. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.
- Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.
- Emnestop, håndsving, nr. 360555; 360800.

- Spændebolt nr. 360025.
- Vinkeldrev nr. 360457.
- Adapterplade til hurtigt skift af bakker Xtric nr. 361293; 361294 str. 125.
- Adapterplader nr. 361297; 361298 str. 125.

Bemærk:

- Passende forlængelse af grundlegeme fås på forespørgsel.
- Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med XPent-forsatsbakker.

Teknisk beskrivelse

s- 0,02	62 mm
Spændeområde d	131 - 313 mm
Serie	HiPoClamp
Farvekode til passende tilbehør	HiPo
Basisenhedsbredde B	125 mm
Notafstand p H7	20 mm
r ±0,015	118 mm
Samlet længde L	512 mm
Vægt	35 kg
Spændekraft op til maks.	40 kN
Tværgående not n H7	20 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	100 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Spændeområde b	0 - 182 mm
o -0,02	40 mm
Basisenhedslængde a	424 mm
m ±0,02	180 mm
Kæbehøjde h	39,5 mm
t	144 mm
Langsgående not l H7	20 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/360455-125X>
