

Fiche technique

Garant GRIDLINE

Piètement, Hauteur: 900mm



Données de commande

N° commande	927000 900
GTIN	4062406107307
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Les piétements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

Hauteur	900 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	700 mm
Pour profondeur de plan	750 mm

Fiche technique

Poids	7,6 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Piètement

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/927000-900>