

**Garant**

### Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord: 1/4pouce



#### Données de commande

N° commande	080371 1/4
GTIN	4062406596231
Classe d'article	01A

#### Description

##### Exécution:

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

##### Remarque(s):

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

#### Description technique

Débit	2250 l/min
Pression de service max.	16 bar
Filetage intérieur du raccord	1/4 pouce

## Fiche technique

Type de produit

Kärcher coupleur p/  
nettoyeur 4.403-002.0