

Garant**Plăcuță amovibilă DNMG degroșare 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 150608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2933 150608
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	250862 HB7120-1
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Număr de bucăți	50
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2933 150608