

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička VNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2473 160408
GTIN	4067263843771
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Obsah	251804 HB7020-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2473 160408