

Garant**VBMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2857 160404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Obsah	261152 HB7035-2
Počet kusov	50
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Hlavné použitie	P

Technický list

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2857 160404