

**Garant**

**Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido,  
Longitud utilizable de la manguera: 10m**



---

**Datos de pedido**

Número de pedido	080078 10
GTIN	4062406284671
Clase de artículo	01A

---

**Descripción****Ejecución:**

- Enrollador de manguera de seguridad con carcasa de plástico cerrada altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos con riesgo de suciedad y polvo.
- Guía de manguera y sistema de entrada controlado.
- Bola de parada integrada.
- Manguera de PU con alta resistencia a la abrasión y conexiones neumáticas de acero, adecuada para índices de caudal elevados.
- Soporte mural giratorio para posicionamiento en la pared y en el techo.

Enrollador de manguera para aire comprimido. Tubo flexible resistente en **color de señalización** naranja luminoso. Proporciona un manejo seguro.

**Suministro:**

Incluye acoplamiento de seguridad GARANT de acero y entrerroscas.

**Nota:**

Acoplamientos de seguridad adecuados, ver n.º 080270 – 080272.

---

**Descripción técnica**

Color carcasa	azul
---------------	------

---

Material carcasa	Plástico
Longitud utilizable de la manguera	10 m
Ø exterior manguera	12 mm
Material tubo flexible	Poliuretano
Conexión salida	1/4 pul
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Ø interior manguera	8 mm
Color tubo flexible	naranja
Presión de servicio máx.	16 bar
Carcasa profundidad	190 mm
Carcasa anchura	310 mm
Carcasa altura	406 mm
adecuado para	Aire comprimido
Tipo de producto	Enrollador de manguera

## Accesorios

Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 1	080081 1
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 11	080081 11
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 13	080081 13
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 15	080081 15
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 4	080081 4
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 7	080081 7
Acoplamiento de seguridad con rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior conexión 1/2 pul	080270 1/2
Acoplamiento de seguridad con rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior conexión 1/4 pul	080270 1/4
Acoplamiento de seguridad con rosca exterior Rosca exterior Rosca exterior conexión 3/8 pul	080270 3/8
	080271 1/2

Acoplamiento de seguridad con rosca interiorRosca interior Rosca interior conexión 1/2 pul

Acoplamiento de seguridad con rosca interiorRosca interior Rosca interior conexión 1/4 pul

080271 1/4

Acoplamiento de seguridad con rosca interiorRosca interior Rosca interior conexión 3/8 pul

080271 3/8

Acoplamiento de seguridad con conexión de  
mangueraEmpalme de manguera Ø interior empalme de  
manguera (diámetro nominal) 11 mm

080272 11

Acoplamiento de seguridad con conexión de  
mangueraEmpalme de manguera Ø interior empalme de  
manguera (diámetro nominal) 13 mm

080272 13

Acoplamiento de seguridad con conexión de  
mangueraEmpalme de manguera Ø interior empalme de  
manguera (diámetro nominal) 8 mm

080272 8