

Garant

**Plăcuță amovibilă DCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2,
Dimensiuni: 070204**



Date comandă

Numărul de comandă	GG3522 070204
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Cuprins	260452 HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Strat de acoperire	acoperit

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	1,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3522 070204