

**LED-es-es zseblámpa kedvezményes csomagban, fekete, elemekkel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1533 160
GTIN	4067263137962
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Világítási idő	9 óra
Energiaellátás	Elemes
Zseblámpa funkció	Fókusz

Teljes hossz	160 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Elem típusa	Mignon, AA
ATEX zóna	nincs
Fényáram	250 lm
A tartalmazott elemek száma	10
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es zseblámpa, feketeelemekkel Típus 160	081533 160
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6