

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 50 buc., HB7020-2, Referință: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2831 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Cuprins	260750 HB7020-2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 400 mm/min
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2831 120408