




Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HBT130, Velikost: 150608



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3967 150608
GTIN	4067263094449
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	2 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Obsah	250786 HBT130
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v _c hlavní použití	40 - 180 mm/min

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MR
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3967 150608