

Garant**Upínací matice ER vnitřní, Pro ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309621 40
GTIN	4062406093471
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závít a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.

Vnitřní upínací matice s vnějším závitem. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER s vnitřním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Těsnicí podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Celková délka L	20 mm
Vnější Ø D	50 mm
Závít	M50×1,5
Pro ER	40 mm

Maximální utahovací moment	120 Nm
Vhodný hákový klíč č. 628400	45/50
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice