

**Sekskantnøglesæt tommemål, forkromet, Antal skruetrækkere: 12Z****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	627331 12Z
GTIN	7610733201631
Artikelklasse	63D

Beskrivelse**Udførelse:**

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°.

PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

Forniklet og forkromet overflade (str. 1/20 bruneret), let brudte kanter.

Indhold:

1 vinkelnøgle nr. 627170 af hver: Str. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16

Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	12
Drivprofil	Unbrakonøgle
Farvekodning	nej
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 5/16 tommer	627170 5/16
--	-------------

Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 1/16 tommer	627170 1/16
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 7/32 tommer	627170 7/32
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 3/32 tommer	627170 3/32
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 5/64 tommer	627170 5/64
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 1/8 tommer	627170 1/8
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 7/64 tommer	627170 7/64
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 1/20 tommer	627170 1/20
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 5/32 tommer	627170 5/32
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 9/64 tommer	627170 9/64
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 1/4 tommer	627170 1/4
Unbrakonøgle, langforkromet sekskant 3/16 tommer	627170 3/16