

**Garant****Cenově výhodné balení – vyfukovací pistole AIR****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG0123 AIR    |
| GTIN           | 4067263137900 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:**

Kvalitní vyfukovací pistole na stlačený vzduch s velmi dobrou ergonomií, povrchem odolným vůči poškrábání a rozpouštědlům, pro univerzální použití. Snadné používání **výměnných trysek**. Otočná hlavice s rychlouzávěrem se odjistí, drží v různých pozicích na zacvaknutí. Vyfukovací pistole s výměnnou 100 mm ocelovou vyfukovací tryskou.

**Charakteristika:**

Obsah 5 ks

**Rozsah dodávky:**

Vyfukovací pistole včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce ocel, s vyměnitelnou tryskou 100 mm.

**Upozornění:**

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080260 vel. H1 a č. 955750.

Jednotlivé trysky najdete pod č. 080126.

**Technický popis**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Maximální provozní tlak | 15 bar    |
| Hodnota průtoku 6 barů  | 330 l/min |
| Druh produktu           | pistole   |

---

**Příslušenství**

Vyfukovací pistole AIR Typ AIR

080123 AIR

Držák na vzduchovou pistoli GARANT easyFix Typ 1

955750 1