

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo de ordenador transportable, Tipo: DK



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 948261 DK |
| GTIN | 4062406074500 |
| Clase de artículo | 9GS |

Descripción

Ejecución:

Armario para ordenador con puerta de doble ala con cierre independiente y panel de policarbonato o puerta de la impresora. Equipado con una pared separadora para el compartimento de la torre con estante galvanizado, estante extraíble (capacidad de carga de 45 kg) con protección contra tirones. Cajón para el teclado con bandeja portaobjetos rebajada y extraíble, apoyo para las manos de bambú y protección contra tirones. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave. Pasacables en la parte posterior de la carcasa. Bandeja portaobjetos de bambú.

Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad Ø 125 mm y tiradores deslizantes.

Con carcasa de monitor TFT para pantallas planas, cerrable, con compartimento para cables. Puerta levadiza, regulable en continuo, autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

Lacado:

Cuerpo y cajón para el teclado en gris claro RAL 7035, puertas, caras frontales de los cajones y estante extraíble en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Descripción técnica

| | |
|------|--------|
| Peso | 120 kg |
|------|--------|

Hoja de datos

| | |
|--|----------------------------------|
| Altura | 1770 mm |
| Carcasa monitor profundidad útil | 230 mm |
| Anchura en G | 40 |
| Carcasa del monitor altura útil | 460 mm |
| Carcasa del monitor anchura útil | 690 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Profundidad en G | 28 |
| Anchura | 1000 mm |
| Estructura inferior anchura útil derecha | 223 mm |
| Estructura inferior anchura útil izquierda | 700 mm |
| Estructura inferior altura útil | 645 mm |
| Tipo de enchufe entrada | K |
| Tensión nominal | 250 V |
| Interruptor ON/OFF | sí |
| Ø rueda | 125 mm |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/948261-DK>