

Biurowy regał podstawowy, głębokości 600 mm, wys. / szer.półki: 2000/1000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Profile teowe od frontu oraz półki.

Usztywnienie przez rygle podłużne. Ogranicznik środkowy zapobiega przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez ogranicznika środkowego.

Maksymalna nośność: 150 kg na półkę.

Głębokość regału 600 mm: Regał dwustronny. Mieści do 192 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.

Opis:

Wymiary konstrukcyjne:

Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Długość wybocheniowa: maks. 600 mm

wskazówka:

- **Regały o stosunku wysokości do głębokości większym niż 4:1 muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
Liczba półek	6
wysokość	2000 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
głębokość	600 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regał na segregatory

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/990595-2000/1000>