

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCR 93°, a váltólapkákhoz DC..., jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül. Keményfém erősítésű szár.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszig lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Szár Ø D_s	8 mm
Teljes hossz L	128 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Középtolódás L_3	8 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Kinyúlási hossz L_1	88 mm
Kés ISO kódja	A08X SDUCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	13 mm
Sorozat	Master Mute
Beállítási szög κ	93 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Csatlakozó menet	M7×0,5

Adatlap

Felhasználás módja	jobbos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés