



Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 4m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080249 4
GTIN	7391390305435
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Napotek:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Material	Spiralna cev iz poliuretana
Notranji Ø cevi	11 mm
Uporabna dolžina cevi	4 m
Priključek hitre spojke	1/2 col
Zunanji Ø cevi	16 mm
Barva	modra

Priključek nastavka	1/2 col
Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Varnostna spojka s cevnim priključkomZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col	080276 1/2
--	------------