

Piges de contrôle simples Classe de tolérance 2, Type: 7



Données de commande

N° commande	483910 7
GTIN	2050001048967
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ± 2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. À partir de Ø 1,5 mm, piges marquées, 0,1 mm – 0,99 mm sans chanfrein. À partir de 1,0 mm, un côté chanfreiné.

Classe de tolérance 2: Ø pige $\pm 0,002$ mm.

Utilisation:

Dégraisser avant usage et graisser après usage.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le Ø souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 **10,08** ou 483920 réf. 5 **10,082**.

Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur des piges	70 mm
Dim. nominales	14 - 15,99 mm
Etalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	2
Dureté	60 ± 2 HRC
Matériau	Acier spécial pour calibres
Type de produit	Piges de contrôle

Services

Etalonnage Piges de contrôle Ø maximal 20

028240 20

Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20

028260 20