



**PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 11×16 mm,
Anvendelig slangelængde: 4m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080241 4
GTIN	7391390097477
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling nr.080285 og stål-nippel nr.080290.

Teknisk beskrivelse

Materiale	PU-spiralslange
Indvendig slange-Ø	11 mm
Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå
Tilslutning, lynkobling	1/2 tommer
Anvendelig slangelængde	4 m

Tilslutning, stiknippel	1/2 tommer
maks. driftstryk	10 bar
maks. sprængtryk	35 bar
Produkttype	Slange

Tilbehør

SikkerhedskoblingerUdvendt gevind Udvendt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080285 1/2
Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080290 1/2