



### Tuerca de sujeción ER High Speed, para ER: 11



#### Datos de pedido

Número de pedido	309595 11
GTIN	4069515040624
Clase de artículo	31Z

#### Descripción

##### Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y una **fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

**Hexagonal SW 17.**

##### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

##### Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.º 309680 – 309740.

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

##### Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

#### Descripción técnica

Rosca	M14x0,75
Longitud total L	12 mm

## Hoja de datos

Ø exterior D	19 mm
Par de apriete máximo	40 Nm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete