

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3508 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	260152 HB7140-2
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,55 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet kusov	30
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3508 09T308