



Prijungiamos kopėčios su platforma, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966286 1
GTIN	4031405520837
Produktų klasė	98G

Aprašymas

Modelis:

Vienpusės kopėčios su platforma su 2 aliuminio turėklais ir trapecijos formos platforma. Su 80 mm gylis, briaunuotomis pakopomis (atstumas tarp pakopų 235 mm), pakopos ir skersiniai sujungti 4-gubais krašto užlenkimais. Išskleidimo apsauga su 2 tvirtais poliesterio diržais. Su praktišku loveliu (350 × 200 mm) ir „safe-cap“ kopėčių jungtimi. Pasirenkant prijungiamąją dalį kopėčias galima lanksčiai prailginti, prijungiamoji dalis Nr. 966288.

Standartas:

EN 131

Techninis aprašymas

Medžiaga	Aliuminis
Kopėčių ilgis	1,43 m
Pagrindo plotis	0,57 m
Yra padėkliukas	taip
Platformos aukštis be turėklų	0,69 m

Platforma prieinama	taip
su ratukais	ne
Darbinis aukštis apie	2,7 m
Prieinamumas	vienpus.
Skersinių aukštis	73 mm
Pakopų skaičius su platforma	3
Turėklai	2
Ilgis I	1,43 m
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Svoris	9,5 kg
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios