

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SCLCL 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC., kairėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265009 16/06
GTIN	4069515024549
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki L_{min} ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Laikiklio ISO kodas	A16X SCLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	20 mm
Serija	Master Mute
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	96 mm
Bendras ilgis L	158 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm

L _{min}	96 mm
Prijungimo sriegis	G1/4
Paskirtis	kairinis
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265009-16/06>