

REGO-FIX▲

ER-hylsmutter för tätningsbrickor, För HONOM: 32**Beställningsdata**

Ordernummer	309616 32
GTIN	2050002087576
Artikelklass	39Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309680–309740.

Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

Tätningsbrickor nr 309622; 309624; 309628; 309632.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Gänga	M40x1,5
Utvändig-Ø D	50 mm
max. åtdragningsmoment	180 Nm

Datablad

totallängd L	27,5 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter