

Garant

**Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov
HB7020-2**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2441 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Vsebina	251144 HB7020-2

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2441 120408