

Garant**Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

Remarque(s):

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Description technique

Débit	2250 l/min
Filetage extérieur du raccord	1/4 pouce
Pression de service max.	16 bar

Type de produit

Kärcher coupleur p/
nettoyeur 4.403-002.0

Accessoires

Raccords avec filetage extérieurJeu de 5 pièces Filetage
extérieur du raccord 1/4 pouce

080290 1/4