


Garant**Pachet avantajos burghie din carbură extra scurte, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1251 8,4
GTIN	4067263106562
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Cu același Ø nominal și al cozii.

Strat de acoperire TiAlN pentru performanțe superioare.

Similar cu DIN 6539 (foarte scurt).

Ca codul: 122151.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descriere tehnică

Standard	DIN 6539
Toleranță Ø nominal	h7
Lungimea canalului de aşchii L_c	37 mm
Lungimea totală L	79 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	24,4 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm ²	0,11 mm/rot

Fișă de date

Număr de dinți Z	2
Cuprins	5"
Ø cozii D _s	8,4 mm
Toleranța arborelui	h7
Ø nominal D _c	8,4 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Tip	N
Unghiul la vârf	118 grad
Unghiul elicei	30 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	260 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	180 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	25 m/min	S

Fișă de date

GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	180 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1251 8,4