



Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s tipalom z zvočnim signalom, Višina zarisovanja: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445222 300
GTIN	2050001062291
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku. Baterijsko napajanje z majhno porabo. **Gumb za zadržanje vrednosti** – s pritiskom na gumb je možno zadržati rezultat meritve. Vsi pomembni deli so kaljeni. Dobra stabilnost zaradi 2 vzporedno nameščenih kaljenih merilnih stebrov z rezkanimi zobatimi površinami na notranji strani (vel. 1000 s 3 merilnimi stebri). **2 prednastavljeni vrednosti** omogočata shranjevanje referenčnih vrednosti (npr. za ploščo iz naravne trde kamnine in obdelovanec). **Zarisovalna igla s karbidno trdino.** Čvrsta noga s kaljeno in lepano naležno površino. Na hrbtni strani ohišja prikazovalnika je ročica za hitro nastavljanje in narebričeno kolesce za fino nastavljanje.

Dodatno **s signalnim tipalom.** Posebej primeren za absolutno merjenje, primerjalne meritve in za merjenje mer verig.

Uporaba:

Ob dotiku z merilno površino tipalo sproži akustični signal. Izmerjena vrednost se ohrani tudi po nadaljnjem premikanju (2 mm prostega hoda), lahko rokovanje. **Ø glave tipala se upošteva avtomatsko.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 pokrovom, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 445230, 1 signalnim tipalom.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 445180 za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico, centrirna šablona art. 445250, kotomer art. 453500, držalo art. 453520 in podatkovni kabel art. 497080.

Tehnični opis

Višina zarisovanja	300 mm
Širina osnovne ploskve	91 mm
Dolžina osnovne ploskve	135 mm
Točnost	0,02 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Življenjska doba baterije pribl.	3500 h
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik