

**Manguera de tejido de PU, azul, Longitud 50 m, Ø interior tubo flexible (diámetro nominal): 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	080220 8
GTIN	7391390087850
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión. Excelente resistencia frente a aceite, disolventes y soluciones no acuosas. Presión de servicio 16 bar.
Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C.

Descripción técnica

Ø interior tubo flexible (diámetro nominal)	8 mm
Material	Manguera de tejido de PU
Presión de servicio máx.	16 bar
Longitud de manguera	50 m
Color	azul
Ø exterior manguera	12 mm
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento de seguridadStream-Line Ø interior
empalme de manguera (diámetro nominal) 8 mm

080297 8