

Garant**Plăcuță amovibilă WNMG finisare 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 060408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2979 060408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Cuprins	251954 HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2979 060408