

Garant**Pack promotionnel Frein filet 2GP22****Données de commande**

N° commande	GG8060 50
GTIN	4067263133094
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP22**: résistance faible. Viscosité moyenne. Idéal pour les vissages faciles à démonter. Permet la fixation des vis à pas fin.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Utilisable après	3 - 6 h
------------------	---------

Densité	1,08 g/cm ³
Point d'éclair	100 °C
pour applications	Freins filets
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Utilisation universelle
Plage de températures	-55 - 180 °C
Pour type de filetage	métrique fin
Viscosité dynamique	800 - 1500 mPas
pour matériau	Métallurgie
Température de stockage	5 - 23 °C
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Contenance	50 ml
Durabilité	GARANT GreenPlus
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Forme	liquide
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	étanche
Couleur	violet
Base chimique	Méthacrylates
Maniabilité après	5 - 10 min
Série	GreenPlus
Classe de résistance	Faible
Couple initial de décollement min.	5,5 - 11,5 Nm
Type de produit	Freins filets

Accessoires

Frein filet GARANT GreenPlus2GP22 Contenance 50 ml

088060 50