



6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šesthran: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626037 5
GTIN	4045197921154
Trieda položky	62B

Popis

Prevedenie:

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Šesthran	5 mm
Dĺžka ramien	85×33 mm
Povrch	poniklovaný
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/626037-5>