

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VCGW 050101, CBN (5° / 7°)****Date comandă**

Numărul de comandă	265470 G
GTIN	4062406561116
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu echipare cu 2 tășuri.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGW 050101
Adâncime de tăiere a_p	0,03 - 0,12 mm
Materialul sculei	CBN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 160 m/min
Avans f	0,04 - 0,12 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuuă
Categorie	BU7220
Rază la colț	0,1 mm

Fișă de date

Modelul muchiilor așchietoare	G
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		