

TRICOFLEX

Furtun cu inserție textilă transparent, PVC, Lungime 50 m, Ø interior al furtunului: 9mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	080042 9
GTIN	3506110929738
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la –15 °C până la 60 °C. Furtun TCN-AL flexibil, rezistent la presiune și durabil. Rezistență chimică ridicată. Presiune de lucru 15 bar. Cu aprobare pentru alimente (VO/2011 - Categoria A/B/C).

Descriere tehnică

Culoarea	transparent
Lungimea furtunului	50 m
Ø exterior al furtunului	15 mm
Ø interior al furtunului	9 mm
Material	Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester
Aviz produse alimentare (VO/2011)	da
Presiune maximă de lucru	15 bar
Interval de temperatură	-15 - 60 °C

Caracteristici nume produs

Lungime 50 m

Tip produs

Furtun