



Martello perforatore a batteria, Modello: GBH18V-26F



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**

Martello perforatore a batteria, ideale per l'impiego quotidiano.

- **Controllo completo grazie a KickBack Control ed Electronic Precision Control.**
- **Lavori precisi in combinazione con l'aspirazione della polvere opzionale GDE 18 V-16.**

Vantaggi:

Motore Brushless.

Fornitura:

Inclusi 2× **batterie ProCore** da 18 V / 8,0 Ah, caricabatterie, mandrino a cambio rapido da 13 mm, asta di profondità, impugnatura supplementare e L-Boxx 136.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Energia d'urto	2,6 J
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	26 mm
Portautensile forma	SDS Plus
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Peso	3,6 kg
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	13 m/s ²
Denominazione originale prodotto	GBH 18V-26 F
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di colpi massimo	4350 min ⁻¹
Capacità batteria	8 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/075515-GBH18V-26F>
