



Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8x12 mm, Longueur de tuyau utile: 2m



Données de commande

N° commande	080248 2
GTIN	7391390275448
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Longueur de tuyau utile	2 m
Couleur	bleu
Pression d'éclatement maximale	35 bar
Pression de service max.	10 bar
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Ø int. tuyau	8 mm
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce

Ø ext. tuyau	12 mm
Matière	Tuyau spiralé en PU
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccord de sécurité avec raccord de tuyauFiletage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce

080276 1/4

Raccords avec filetage extérieurJeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce

080300 1/4