

Garant

Fresa de avance elevado Power Q con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles XO..



Datos de pedido

Número de pedido	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Clase de artículo	210

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	12 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Longitud de rampa L para α _{máx.}	10,13 mm
Longitud de voladizo L ₁	35 mm
Número de filos Z	3
Ø de corte D _c	20 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	38 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	2,26 grados
Fresado circular de taladro a _p	0,3 mm

Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	32 mm
Ø de mango D _s h6	20 mm
Longitud total L _{tot}	85 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Forma del mango	Mango Weldon
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP