

Garant**Komplet 5x vodovodne klešče s čeljustmi s fino regulacijo zeva, črne****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG6011 250
GTIN	4069515045193
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja.

Natančna nastavitev zapore s pritiskom na vzmetni gumb, zato je možna tudi hitra nastavitvev neposredno na obdelovancu. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Dodatni ozobljenje v nasprotni smer na zadnjem delu čeljusti za agresivno prijemanje. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovani ročaji z nedrsečo prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Obseg dobave:

5 x vodovodne klešče s čeljustmi art. 706001, vel. 250.

Tehnični opis

Območje vpenjanja za cevi do	2 col
celotna dolžina	250 mm
Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	25

Podatkovni list

Površina	mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitev	da
Fina regulacija zeva	da
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga
USP1	5 x vodovodne klešče s čeljustmi s fino regulacijo zeva, črne barve

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6011 250