

Garant

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 2,5mm



Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626082 2,5    |
| GTIN              | 4062406570323 |
| Clase de artículo | 61C           |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Hex-Plus a partir del tam. 2 mm.

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descripción técnica

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Hexágono                          | 2,5 mm                    |
| Longitud de los lados             | 63 × 18 mm                |
| Superficie                        | cromado                   |
| Material                          | Acero al cromo-vanadio    |
| Perfil de salida                  | Destornillador de 6 caras |
| Función de soporte                | no                        |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí                        |
| Ángulo de 100 grados              | no                        |
| Modelo largo                      | no                        |
| Tipo de producto                  | Destornilladores          |

