

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: CH



Údaje o objednávce

Artikové číslo	948132 CH
GTIN	4062406074036
Třída artiklu	9GS

Popis

Provedení:

Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, uzamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí z bambusu a odlehčením tahu. Nástavec se zásuvkou na klávesnici bočním děrovaným plechem □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. **Skříň na počítač s ventilátorem** a nastavitelnou, pozinkovanou policí a odkládací deskou z bambusu.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	69 kg
Hloubka	500 mm
Šířka v G	30

Technický list

Hloubka v G	20
Šířka	750 mm
Výška	1020 mm
Rozměr krytu tiskárny	236×290 mm
Užitná šířka podstavce	700 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	J
Vypínač	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Počítačové pracoviště

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948132-CH>