

**Cenově výhodné balení – kotouč brusného rouna se suchým zipem****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

Odpovídá 566940.

Provedení reklamní text:

Brusný kotouč s rounem se suchým zipem s vyjímatelným středícím jádrem (**jako 566940; 566950**).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti pro **čištění** (např. odstraňování nabíhavých barev) a **odjehlování**.

Obsah:

20 kotoučů / balení.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705** a násl.

Odběr pouze v balených sadách, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1

Technický popis

Provedení	A coarse
Barva	hnědá
Stupeň jemnosti	hrubé
Ø kotouče	115 mm
Srovnání zrnitosti	100
Obsah	20
Brusné zkratky	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusné round

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

suché

vhodný

Příslušenství

Rounový kotouč se suchým zipem Srovnání zrnitosti 100

566940 100