



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 24mm



Datos de pedido

Número de pedido	626037 24
GTIN	4062406229528
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Descripción técnica

Longitud de los lados	248 x 114 mm
Hexágono	24 mm
Superficie	niquelado
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores