



Rolsteiger FlexxTower, Platformhoogte: 2100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	966305 2100
GTIN	4031405951013
Artikelklasse	98G

Omschrijving

Uitvoering:

Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen. Met aluminium zijpanelen en leuningframe met poedercoating en geïntegreerde kniestrip voor valbeveiliging. Door middel van 3-T-methode eenvoudige en veilige montage en demontage van niveau tot niveau door één persoon, gebruik tot 2 personen. Montage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelsluitingen. Dankzij het lage gewicht van de afzonderlijke onderdelen eenvoudig te hanteren en ruimtebesparend voor transport en opslag. Afzonderlijke onderdelen kunnen compact in elkaar worden gestapeld en als transportwagen worden gebruikt. Met scharnierende driehoekstabilisators met draaivoet voor hoge flexibiliteit en stabiliteit – ideaal ook voor wandmontage of voor verplaatsing in smalle gangpaden. Inclusief 4 zwenkwielen Ø 125 mm, met rem, met introductie van centrische belasting en spillen. Hoogteverstelling met nivellering.

Norm:

DIN EN 1004, lastklasse/steigergroep 3, belastbaar tot 2,0 kN/m².

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	4,1 m
----------------	-------

Gegevensblad

Steigerhoogte	3,3 m
Platformhoogte	2100 mm
verrijdbaar	ja
Aantal wielen	4
Platformbreedte	1200 mm
Platformdiepte	600 mm
Gewicht	80 kg
Transportafmetingen	1400×800×700 mm
Klimtechniek draagvermogen	200 kg
Producttype	steiger