



### Niveau indicateur de pente numérique µLevel 200, Type: 1



#### Données de commande

N° commande	467574 1
GTIN	2050002124769
Classe d'article	40W

#### Description

##### Exécution:

L'alignement précis des machines est essentiel pour le montage et le contrôle qualité. Le niveau µLevel® II de Status Pro vous permet d'atteindre une précision de 0,001 mm/m rapidement et efficacement. Le système est étalonné et prêt à l'emploi en une minute, parfait pour les mesures directes sur site. Le boîtier du niveau µLevel® II est flottant, ce qui empêche le transfert à la base des tensions dues aux différences de température.

##### Avantage(s):

- Deux classes de précision: Choisissez entre 1 µm/m ou 10 µm/m, selon vos besoins.
- Boîtier flottant: Les tensions dues aux différences de température ne peuvent pas être transférées à la base.
- LED d'inclinaison: Lecture aisée et retour immédiat.
- Panneau de commande résistant à l'huile.
- Port USB et connexion Bluetooth: Flexibilité et traitement aisés des données.
- Connexion sans fil au logiciel: Traitement pratique et efficace des données.
- Structure de menu simple pour éviter les erreurs de manipulation.
- Poignée: Inclinable sur trois niveaux et amovible pour une utilisation polyvalente.
- Saisie des erreurs de tangage et de roulis.
- Mesures différentielles et automatisées.

##### Livraison:

2 x niveaux indicateurs de pente, affichage distant, valise, chargeur, bloc d'alimentation, batterie.

### Description technique

Longueur	150 mm
Hauteur	170 mm
Largeur	47 mm
Erreur admissible	$\pm 1 \mu\text{m}/\text{m} + 0,05\% \text{ mm}/\text{m}$
Domaine d'application	$\pm 10 \text{ mm}/\text{m}$
Type de produit	niveau indicateur de pente