

REGO-FIX▲

ER užveržimo veržlės sandarinimo žiedams, skirta ER: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309616 16
GTIN	2050002087545
Produktų klasė	39Z

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309740.

Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.

Tarpinės Nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
Išorinis Ø D	28 mm
Sriegis	M22x1,5

Duomenų lapai

Bendras ilgis L	22,5 mm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė